



41102003

1-vägs u-sat.LED,grön R.1/R.3 OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32
Höjd	71
Bredd	71

Material

Färg	Grön
RAL-kod	6029
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält

Ja

Kapacitet

Antal moduler

1

Text

Präglad

Med märkning "SV"

Lock/Kåpa

Centrum täckplatta

Avsäkring

Petskydd