



41102022

## 1-vägs u-sta.LED, röd.R.1/R.3 OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

#### Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålig het IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP20

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32
Höjd	71
Bredd	71

#### Material

Färg	Röd
RAL-kod	3003
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

#### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

#### Tillbehör

Har märksfält

Ja

---

**Kapacitet**

Antal moduler

1

---

**Text**

Lock/Kåpa

Centrum täckplatta

Avsäkring

Petskydd