


41238982



## SCHUKO uttag OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

#### Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtåligghet IK	IK02
Kapslingsklass (IP)	IP20

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	31
Inbyggnadsdjup	32
Höjd	71
Bredd	71

#### Material

Färg	Vit
RAL-kod	1013
Ytbehandling	Blank
Material	Duroplast

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

#### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

**Tillbehör**

---

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Kapacitet**

---

Antal moduler	1
---------------	---

**Text**

---

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

---

Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
-----------	--------------------

---

Avsäkring	Petskydd
-----------	----------