



47086086

Uttag 1-vägs, Q.x, Jordfelsbrytare, snabbanslutning, Antracit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

| | |
|-----------|----|
| Märkström | 16 |
|-----------|----|

Frekvens

| | |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

Spänning

| | |
|--------------|-----|
| Märkspänning | 250 |
|--------------|-----|

Säkerhet

| | |
|------------|----|
| Petskyddad | Ja |
|------------|----|

| | |
|-----------------|------|
| Slagtålighet IK | IK02 |
|-----------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Dimensioner

| | |
|----------------|-------|
| Inbyggnadsdjup | 31,90 |
|----------------|-------|

| | |
|------|----|
| Höjd | 71 |
|------|----|

| | |
|-------|----|
| Bredd | 71 |
|-------|----|

Material

| | |
|------|----------|
| Färg | Antracit |
|------|----------|

| | |
|---------|------|
| RAL-kod | 7021 |
|---------|------|

| | |
|--------------|--------|
| Ytbehandling | Sammet |
|--------------|--------|

| | |
|----------|------------|
| Material | Termoplast |
|----------|------------|

Installation, montering

| | |
|--------------|------------------|
| Montering på | Infälldmontering |
|--------------|------------------|

Anslutning

| | |
|---------------------------|---------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Skruvterminal |
|---------------------------|---------------|

| | |
|------------------|----------------------|
| Typ av montering | Skruvmontering, Klor |
|------------------|----------------------|

Utrustning

| | |
|--------------------------|---------|
| Kontakt/kontakttyp uttag | Jordade |
|--------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Roterad centralinsats | Nej |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| Med gångjärnslock | Nej |
|-------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Med rund skyddsjordstift | Nej |
|--------------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Med signallampa | Nej |
|-----------------|-----|

| | |
|---------|-----|
| Med lås | Nej |
|---------|-----|

Tillbehör

Kapacitet

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

Text

| | |
|---------|-------------|
| Präglad | Utan symbol |
|---------|-------------|

| | |
|-----------|--------------------|
| Lock/Kåpa | Centrum täckplatta |
|-----------|--------------------|

| | |
|-----------|----------|
| Avsäkring | Petskydd |
|-----------|----------|

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Relaterade Series | Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7 |
|-------------------|---------------------------------|