



47088989

## SCHUKO med jordfelsbrytare OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

#### Säkerhet

Petskyddad	Ja
------------	----

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	40
-------------------------------	----

Inbyggnadsdjup	31,90
----------------	-------

Höjd	71
------	----

Bredd	71
-------	----

#### Material

Färg	Vit
------	-----

RAL-kod	9010
---------	------

Ytbehandling	Blank
--------------	-------

Material	Termoplast
----------	------------

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Typ av montering	Skruvmontering, Klor
------------------	----------------------

#### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
--------------------------	---------

Roterad centralinsats	Nej
-----------------------	-----

Med gångjärnslock	Nej
-------------------	-----

Med rund skyddsjordstift	Nej
--------------------------	-----

Med signallampa	Nej
-----------------	-----

Med lås	Nej
---------	-----

**Tillbehör**

---

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Kapacitet**

---

Antal moduler	1
---------------	---

**Text**

---

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

---

Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
-----------	--------------------

---

Avsäkring	Petskydd
-----------	----------