



47236089

Uttag 1-vägs, Q.x, snabbanslutning, Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

| | |
|-----------|----|
| Märkström | 16 |
|-----------|----|

Frekvens

| | |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

Spänning

| | |
|--------------|-----|
| Märkspänning | 250 |
|--------------|-----|

Säkerhet

| | |
|------------|----|
| Petskyddad | Ja |
|------------|----|

| | |
|------------------|------|
| Slagtåligghet IK | IK02 |
|------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Dimensioner

| | |
|-------------------------------|----|
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 31 |
|-------------------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Inbyggnadsdjup | 32 |
|----------------|----|

| | |
|------|----|
| Höjd | 71 |
|------|----|

| | |
|-------|----|
| Bredd | 71 |
|-------|----|

Material

| | |
|------|-----|
| Färg | Vit |
|------|-----|

| | |
|---------|------|
| RAL-kod | 9010 |
|---------|------|

| | |
|--------------|--------|
| Ytbehandling | Sammet |
|--------------|--------|

| | |
|----------|-----------|
| Material | Duroplast |
|----------|-----------|

Installation, montering

| | |
|--------------|------------------|
| Montering på | Infälldmontering |
|--------------|------------------|

Anslutning

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Stickkontaktanslutning |
|---------------------------|------------------------|

| | |
|-----------|-----------|
| Ledararea | 1,0 - 2,5 |
|-----------|-----------|

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Plug-in anslutning |
|---------------------------|--------------------|

| | |
|------------------|----------------------|
| Typ av montering | Skruvmontering, Klor |
|------------------|----------------------|

Utrustning

| | |
|--------------------------|---------|
| Kontakt/kontakttyp uttag | Jordade |
|--------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Roterad centralinsats | Nej |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| Med gångjärnslock | Nej |
|-------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Med rund skyddsjordstift | Nej |
|--------------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Med signallampa | Nej |
|-----------------|-----|

Med lås

Nej

Tillbehör

Har märksfält

Nej

Kapacitet

Antal moduler

1

Text

Präglad

Utan symbol

Lock/Kåpa

Centrum täckplatta

Avsäkring

Petskydd

Relaterade Series

Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7