



47241606

Uttag 1-vägs, S.1, snabbanslutning, IP44, Antracit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Säkerhet

Petskyddad	Ja
------------	----

Slagtåligghet IK	IK02
------------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP44
---------------------	------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
-------------------------------	----

Höjd	71
------	----

Bredd	71
-------	----

Djup	41,60
------	-------

Material

Färg	Antracit
------	----------

RAL-kod	7021
---------	------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Termoplast
----------	------------

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
---------------------------	------------------------

Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
---------------------------	--------------------

Typ av montering	Skruvmontering, Klor
------------------	----------------------

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
--------------------------	---------

Roterad centralinsats	Nej
-----------------------	-----

Med gångjärnslock	Ja
-------------------	----

Med rund skyddsjordstift	Nej
--------------------------	-----

Med signallampa	Nej
-----------------	-----

Med lås	Nej
---------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
-----------	--------------------

Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1
-------------------	---------------------------------