



47441404

### Uttag 1-vägs, lock, snabb, Silver, S.1, insats med klor

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

##### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

##### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

##### Säkerhet

Petskyddad	Ja
------------	----

Slagtålighet IK	IK05
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

##### Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
-------------------------------	----

Inbyggnadsdjup	32
----------------	----

Höjd	71
------	----

Bredd	71
-------	----

##### Material

Färg	Aluminium
------	-----------

RAL-kod	9006
---------	------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Termoplast
----------	------------

##### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

##### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
---------------------------	------------------------

Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
---------------------------	--------------------

Typ av montering	Skruvmontering, Klor
------------------	----------------------

##### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
--------------------------	---------

Roterad centralinsats	Nej
-----------------------	-----

Med gångjärnslock	Ja
-------------------	----

Med rund skyddsjordstift	Nej
--------------------------	-----

Med signallampa	Nej
-----------------	-----

Med lås	Nej
---------	-----

**Tillbehör**

---

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Kapacitet**

---

Antal moduler	1
---------------	---

**Text**

---

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

---

Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
-----------	--------------------

---

Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1
-------------------	---------------------------------