



47442089

**Uttag 1-vägs, lock, R.x/ 1930/ R.classic, IP20, snabbanslutning, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	16
-----------	----

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60
----------	---------

**Spänning**

Märkspänning	250
--------------	-----

**Säkerhet**

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP20

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup infällda lådor	31
Inbyggnadsdjup	32
Höjd	71
Bredd	71

**Material**

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast

**Installation, montering**

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

**Utrustning**

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Ja
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

**Tillbehör**

---

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Kapacitet**

---

Antal moduler	1
---------------	---

**Text**

---

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

---

Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
-----------	--------------------

---

Avsäkring	Petskydd
-----------	----------

---

Relaterade Series	Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Serie R.classic
-------------------	--