



47461909

Uttag 1-vägs, lock, snabb, Vit, S.1, insats med klor, märkfönster

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
Inbyggnadsdjup	32
Höjd	71
Bredd	71

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält Ja

Kapacitet

Antal moduler 1

Text

Präglad Med tryck/prägling

Lock/Kåpa Centrum täckplatta

Relaterade Series Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1