



47468989

SCHUKO uttag med gångjärnslock och text OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Säkerhet

Petskyddad	Ja
------------	----

Slagtålighet IK	IK05
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
-------------------------------	----

Inbyggnadsdjup	32
----------------	----

Höjd	71
------	----

Bredd	71
-------	----

Material

Färg	Vit
------	-----

RAL-kod	9010
---------	------

Ytbehandling	Blank
--------------	-------

Material	Termoplast
----------	------------

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
---------------------------	------------------------

Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
---------------------------	--------------------

Typ av montering	Skruvmontering, Klor
------------------	----------------------

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
--------------------------	---------

Roterad centralinsats	Nej
-----------------------	-----

Med gångjärnslock	Ja
-------------------	----

Med rund skyddsjordstift	Nej
--------------------------	-----

Med signallampa	Nej
-----------------	-----

Med lås	Nej
---------	-----

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Tillbehör

Har märksfält Ja

Kapacitet

Antal moduler 1

Text

Präglad Med tryck/prägling

Lock/Kåpa Centrum täckplatta