



47496089

Uttag 1-vägs, Q.x, IP20, märkfönster, snabb, Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK02
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	31
Inbyggnadsdjup	32
Höjd	71
Bredd	71

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Sammet
Material	Duroplast

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
-----------	--------------------

Avsäkring	Petskydd
-----------	----------

Relaterade Series	Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7
-------------------	---------------------------------