



47512045

Uttag 1-vägs, R.x, lock, snabbanslutning, Svart

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

| | |
|-----------|----|
| Märkström | 16 |
|-----------|----|

Frekvens

| | |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

Spänning

| | |
|--------------|-----|
| Märkspänning | 250 |
|--------------|-----|

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Petskyddad | Ja |
| Slagtålighet IK | IK05 |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |

Dimensioner

| | |
|-------------------------------|----|
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 31 |
| Inbyggnadsdjup | 32 |
| Höjd | 71 |
| Bredd | 71 |

Material

| | |
|--------------|------------|
| Färg | Svart |
| RAL-kod | 9005 |
| Ytbehandling | Blank |
| Material | Termoplast |

Installation, montering

| | |
|--------------|------------------|
| Montering på | Infälldmontering |
|--------------|------------------|

Anslutning

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Stickkontaktanslutning |
| Anslutning/anslutningstyp | Plug-in anslutning |
| Typ av montering | Skruvmontering, Klor |

Utrustning

| | |
|--------------------------|---------|
| Kontakt/kontakttyp uttag | Jordade |
| Roterad centralinsats | Nej |
| Med gångjärnslock | Ja |
| Med rund skyddsjordstift | Nej |
| Med signallampa | Nej |
| Med lås | Nej |

Tillbehör

| | |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

Kapacitet

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

Text

| | |
|---------|-------------|
| Präglad | Utan symbol |
|---------|-------------|

| | |
|-----------|--------------------|
| Lock/Kåpa | Centrum täckplatta |
|-----------|--------------------|

| | |
|-----------|----------|
| Avsäkring | Petskydd |
|-----------|----------|

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Relaterade Series | Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8 |
|-------------------|---------------------------------|