



475501

**Vägguttag 1-vägs Jord, 16 A, serie 1930, Svart, insats med klor**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	16
-----------	----

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60
----------	---------

**Spänning**

Märkspänning	250
--------------	-----

**Säkerhet**

Petskyddad	Ja
Slagtåligghet IK	IK02
Kapslingsklass (IP)	IP20

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup infällda lådor	31
Inbyggnadsdjup	32
Höjd	71
Bredd	71

**Material**

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Ytbehandling	Blank
Material	Duroplast

**Installation, montering**

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
Ledararea	1,0 - 2,5
Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

**Utrustning**

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Ja
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej

---

Med lås

Nej

---

**Tillbehör**

Har märksfält

Nej

---

**Kapacitet**

Antal moduler

1

---

**Text**

Präglad

Utan symbol

Lock/Kåpa

Centrum täckplatta

Avsäkring

Petskydd

Relaterade Series

Serie 1930, Serie Glas