



47552045

## Uttagsins 1-vägs, 1930/ R.classic Svart

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|           |    |
|-----------|----|
| Märkström | 16 |
|-----------|----|

#### Frekvens

|          |         |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

#### Spänning

|              |     |
|--------------|-----|
| Märkspänning | 250 |
|--------------|-----|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Petskyddad          | Ja   |
| Slagtåligghet IK    | IK05 |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |

#### Dimensioner

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 31 |
| Inbyggnadsdjup                | 32 |
| Höjd                          | 71 |
| Bredd                         | 71 |

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Svart      |
| RAL-kod      | 9005       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Termoplast |

#### Installation, montering

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Montering på | Infälldmontering |
|--------------|------------------|

#### Anslutning

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Stickkontaktanslutning |
| Anslutning/anslutningstyp | Plug-in anslutning     |
| Typ av montering          | Skruvmontering, Klor   |

#### Utrustning

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Kontakt/kontakttyp uttag | Jordade |
| Roterad centralinsats    | Ja      |
| Med gångjärnslock        | Nej     |
| Med rund skyddsjordstift | Nej     |
| Med signallampa          | Nej     |
| Med lås                  | Nej     |

**Tillbehör**

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Kapacitet**

---

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

**Text**

---

|         |             |
|---------|-------------|
| Präglad | Utan symbol |
|---------|-------------|

---

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Lock/Kåpa | Centrum täckplatta |
|-----------|--------------------|

---

|           |          |
|-----------|----------|
| Avsäkring | Petskydd |
|-----------|----------|

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Relaterade Series | Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Serie R.classic |
|-------------------|--|