



47591606

:hager

Uttag 2-vägs, snabb, Antracit, S.1, , insats med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	31
Höjd	120
Bredd	80
Djup	50

Material

Färg	Antracit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Text

Präglad

Utan symbol

Relaterade Series

Hager S 1