



47596086

Uttag 2-vägs Q.1, Antracit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Säkerhet

Petskyddad	Ja
------------	----

Slagtålighet IK	IK02
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	31
-------------------------------	----

Höjd	120
------	-----

Bredd	80
-------	----

Djup	50
------	----

Material

Färg	Antracit
------	----------

RAL-kod	7021
---------	------

Ytbehandling	Sammet
--------------	--------

Material	Duroplast
----------	-----------

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Typ av montering	Skruvmontering, Klor
------------------	----------------------

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
--------------------------	---------

Roterad centralinsats	Nej
-----------------------	-----

Med gångjärnslock	Nej
-------------------	-----

Med rund skyddsjordstift	Nej
--------------------------	-----

Med signallampa	Nej
-----------------	-----

Med lås	Nej
---------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Lock/Kåpa	Heltäckande platta
-----------	--------------------

Avsäkring	Petskydd, Integrerad jordning i ram erbjuder skydd mot nedsmutsning under målning och renoveringsarbeten
-----------	--

Relaterade Series	Hager Q.1
-------------------	-----------