



47601606

:hager

**Uttag 2-vägs, komplett, 1½ dosa, snabb, Antracit, S.1, , insats med klor**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	16
-----------	----

**Spänning**

Märkspänning	250
--------------	-----

**Säkerhet**

Petskyddad	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup infällda lådor	31
Höjd	120
Bredd	80
Djup	50

**Material**

Färg	Antracit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

**Utrustning**

Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

**Tillbehör**

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Kapacitet**

Antal moduler	2
---------------	---

**Text**

Präglad	Utan symbol
Relaterade Series	Hager S 1