



47633502

Uttag 1-vägs utanpåliggande W.1 IP55, Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30
------------------	----------

Säkerhet

Petskyddad	Nej
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP55

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt

Installation, montering

Montering på	Utanpåliggande montering
--------------	--------------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Ja

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Lock/Kåpa	Komplett kapsling
-----------	-------------------