



47633505

## Uttag 1-vägs utanpåliggande W.1 IP55, Grå

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|           |    |
|-----------|----|
| Märkström | 16 |
|-----------|----|

#### Spänning

|              |     |
|--------------|-----|
| Märkspänning | 250 |
|--------------|-----|

#### Användningsförhållanden

|                  |          |
|------------------|----------|
| Driftstemperatur | -15 - 30 |
|------------------|----------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Petskyddad          | Nej  |
| Slagtålighet IK     | IK05 |
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |

#### Material

|              |      |
|--------------|------|
| Färg         | Grå  |
| Ytbehandling | Matt |

#### Installation, montering

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Montering på | Utanpåliggande montering |
|--------------|--------------------------|

#### Anslutning

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Skruvterminal        |
| Typ av montering          | Skruvmontering, Klor |

#### Utrustning

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Kontakt/kontakttyp uttag | Jordade |
| Roterad centralinsats    | Nej     |
| Med gångjärnslock        | Ja      |
| Med rund skyddsjordstift | Nej     |
| Med signallampa          | Nej     |
| Med lås                  | Ja      |

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Text

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Lock/Kåpa | Komplett kapsling |
|-----------|-------------------|