



47726086

Uttag 2-vägs Q.1, fullt infällda, för 1½ dosa, Antracit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Säkerhet

Petskyddad	Nej
Slagtålighet IK	IK02
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
Höjd	120
Bredd	80
Djup	50

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Sammet
Material	Duroplast

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Avsäkring	Utan petskydd
-----------	---------------