



47726089

Uttag 2-vägs Q.1, fullt infällda, för 1½ dosa, Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

| | |
|-----------|----|
| Märkström | 16 |
|-----------|----|

Frekvens

| | |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

Spänning

| | |
|--------------|-----|
| Märkspänning | 250 |
|--------------|-----|

Säkerhet

| | |
|------------|-----|
| Petskyddad | Nej |
|------------|-----|

| | |
|------------------|------|
| Slagtåligghet IK | IK02 |
|------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Dimensioner

| | |
|-------------------------------|----|
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 35 |
|-------------------------------|----|

| | |
|------|-----|
| Höjd | 120 |
|------|-----|

| | |
|-------|----|
| Bredd | 80 |
|-------|----|

| | |
|------|----|
| Djup | 50 |
|------|----|

Material

| | |
|------|-----|
| Färg | Vit |
|------|-----|

| | |
|---------|------|
| RAL-kod | 9010 |
|---------|------|

| | |
|--------------|--------|
| Ytbehandling | Sammet |
|--------------|--------|

| | |
|----------|-----------|
| Material | Duroplast |
|----------|-----------|

Installation, montering

| | |
|--------------|------------------|
| Montering på | Infälldmontering |
|--------------|------------------|

Anslutning

| | |
|---------------------------|---------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Skruvterminal |
|---------------------------|---------------|

| | |
|------------------|----------------------|
| Typ av montering | Skruvmontering, Klor |
|------------------|----------------------|

Utrustning

| | |
|--------------------------|---------|
| Kontakt/kontakttyp uttag | Jordade |
|--------------------------|---------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Roterad centralinsats | Nej |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| Med gångjärnslock | Nej |
|-------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Med rund skyddsjordstift | Nej |
|--------------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Med signallampa | Nej |
|-----------------|-----|

| | |
|---------|-----|
| Med lås | Nej |
|---------|-----|

Tillbehör

| | |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

Kapacitet

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 2 |
|---------------|---|

Text

| | |
|---------|-------------|
| Präglad | Utan symbol |
|---------|-------------|

| | |
|-----------|---------------|
| Avsäkring | Utan petskydd |
|-----------|---------------|