



47726096

### Uttag 2-vägs Q.3, fullt infällda, för 1½ dosa, Antracit

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

##### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

##### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

##### Säkerhet

Petskyddad	Nej
------------	-----

Slagtålighet IK	IK02
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

##### Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
-------------------------------	----

Höjd	120
------	-----

Bredd	80
-------	----

Djup	50
------	----

##### Material

Färg	Antracit
------	----------

RAL-kod	7021
---------	------

Ytbehandling	Sammet
--------------	--------

Material	Duroplast
----------	-----------

##### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

##### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Typ av montering	Skruvmontering, Klor
------------------	----------------------

##### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
--------------------------	---------

Roterad centralinsats	Nej
-----------------------	-----

Med gångjärnslock	Nej
-------------------	-----

Med rund skyddsjordstift	Nej
--------------------------	-----

Med signallampa	Nej
-----------------	-----

Med lås	Nej
---------	-----

**Tillbehör**

---

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Kapacitet**

---

Antal moduler	2
---------------	---

**Text**

---

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

---

Avsäkring	Utan petskydd
-----------	---------------