



47761606

:hager

## Uttag 2-vägs, komplett, X-plint, snabb, Antracit, S.1, , insats med klor

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

#### Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK02
Kapslingsklass (IP)	IP20

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	31
Höjd	120
Bredd	80
Djup	50

#### Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

#### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

**Tillbehör**

---

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Kapacitet**

---

Antal moduler	2
---------------	---

**Text**

---

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

---

Ledningar	Genomgående ledningsdragning möjlig
-----------	-------------------------------------

---

Avsäkring	Petskydd
-----------	----------

---

Relaterade Series	Hager S 1
-------------------	-----------