



47893505

Uttag 1-vägs med likalås, utanpåliggande W.1 IP55, Grå

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30
------------------	----------

Säkerhet

Petskyddad	Ja
------------	----

Slagtålighet IK	IK05
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	0
-------------------------------	---

Höjd	76
------	----

Bredd	76
-------	----

Djup	65
------	----

Material

Färg	Grå
------	-----

RAL-kod	7011
---------	------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Termoplast
----------	------------

Installation, montering

Montering på	Utanpåliggande montering
--------------	--------------------------

Anslutning

Ledararea	1,0 - 2,5
-----------	-----------

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Typ av montering	Skruvmontering, Klor
------------------	----------------------

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
--------------------------	---------

Roterad centralinsats	Nej
-----------------------	-----

Med gångjärnslock	Ja
-------------------	----

Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Ja
Tillbehör	
Har märksfält	Ja
Kapacitet	
Antal moduler	1
Text	
Präglad	Utan symbol
Avsäkring	Petskydd