



47911919

:hager

## Uttag 2-vägs, komplett, tvättpelare 440V, snabb, Vit, S.1, insats med klor

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

#### Spänning

Märkspänning	440
--------------	-----

#### Säkerhet

Petskyddad	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	31
Höjd	120
Bredd	80
Djup	50

#### Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

#### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

#### Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

#### Kapacitet

