



48031909

Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Vit, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
Utgångsström	2400

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,05
Uteffekt	12

Spänning

Utspänning	4,75 - 5,25
Märkspänning	250

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	5 - 35
------------------	--------

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK02
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	40
Inbyggnadsdjup	32
Höjd	71
Bredd	71
Djup	45

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
---------------------------	------------------------

Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering, Klor
Utrustning	
Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej
Tillbehör	
Har märksfält	Nej
Kapacitet	
Antal moduler	1
Text	
Präglad	Utan symbol
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
Anslutningar/uttag	Med 2 USB-uttag typ A
Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1