



48037004

## Utgång 1-vägs + 2x USB K.x Rostfri lackad OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	16
Utgångsström	2400

#### Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

#### Ström

Strömförbrukning (standby)	0,05
Uteffekt	12

#### Spänning

Utspänning	4,75 - 5,25
Märkspänning	250

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	5 - 35
------------------	--------

#### Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK02
Kapslingsklass (IP)	IP20

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32
Höjd	71
Bredd	71
Djup	45

#### Material

Färg	Rostfritt stål
Ytbehandling	Matt
Material	Rostfritt stål, Termoplast

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

**Utrustning**

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

**Tillbehör**

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Kapacitet**

Antal moduler	1
---------------	---

**Text**

Präglad	Utan symbol
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
Anslutningar/uttag	Med 2 USB-uttag typ A