



48046089

Vägguttag 1-vägs 16 A med USB A+C , 15 W, 3 A, snabbanslutning, Q.x, Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
Utgångsström	3000

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,05
Uteffekt	15

Spänning

Utspänning	4,75 - 5,25
Märkspänning	250

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	5 - 35
------------------	--------

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK02
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
Inbyggnadsdjup	32
Höjd	71
Bredd	71
Djup	45

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Sammet
Material	Termoplast

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
---------------------------	------------------------

Typ av montering

Skruvmontering, Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Text

Präglad	Utan symbol
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
Anslutningar/uttag	Med USB-uttag typ A + typ C
Avsäkring	Petskydd
Relaterade Series	Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7