




5031

Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Material

Material	Metall, Plast
Transparent	Nej

Dimensioner

Djup	41,60
Inbyggnadsdjup	30
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Slutande kontakt
Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor

Relaterade Series Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1

