



5035

:hager

Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
---------------	---

Antal tryckknappar	Serietryckknapp
--------------------	-----------------

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Behandling	Obehandlad
------------	------------

Transparent	Nej
-------------	-----

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	quickconnect
---------------------------	--------------

Dimensioner

Djup	41,60
------	-------

Inbyggnadsdjup	32,30
----------------	-------

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
-------------------------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

Belysning	För belysning
-----------	---------------

Brytare läge	2NO, gemensam anslutningsplint
--------------	--------------------------------

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Utförande	Med klor
-----------	----------

Relaterade Series

Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager
Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1

Relaterade System

Hager Q.x, Hager R.x, Hager S.x/B.x