



503501

Tryckknapp 1xNC+1xNO 10A lampkr OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
Antal tryckknappar	Serietryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Material

Material	Metall, Plast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	quickconnect
---------------------------	--------------

Dimensioner

Djup	41,60
Inbyggnadsdjup	31,30
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Belysning	Kan belysas med neon-/LED-lampa med N-anslutning, Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	1NO, 1NC, separerade anslutningsplintar
Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor