



503511

Tryckknapp kron, 10A, skruvanslutning, insats med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
---------------	---

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

Material

Behandling	Obehandlad
------------	------------

Transparent	Nej
-------------	-----

Dimensioner

Djup	42
------	----

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
-------------------------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Relaterade Series	Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
-------------------	---

Relaterade System	Hager Serie 1930/Glas, Serie Hager R classic
-------------------	--