



5036

:hager

Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
--------------------	------------------

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Transparent	Nej
-------------	-----

Dimensioner

Djup	42
------	----

Inbyggjadsdjup	31
----------------	----

Inbyggjadsdjup infällda lådor	34
-------------------------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
-----------	--

Brytare läge	Växlande kontakt, NC eller NO
--------------	-------------------------------

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Utförande	Med klor
-----------	----------

Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1
-------------------	---

Relaterade System	Hager Q.x, Hager R.x, Hager S.x/B.x
-------------------	-------------------------------------