



503601

Tryckknapp trapp, 10 A, snabbanslutning, insats med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Material

Material	Metall, Plast
Transparent	Nej

Dimensioner

Djup	42
Inbyggnadsdjup	31
Inbyggnadsdjup infällda lådor	34

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Präglad	Utan symbol
Relaterade Series	Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
Relaterade System	Hager Serie 1930/Glas, Serie Hager R classic