



50553522

Tekniska egenskaper

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Kontroller och indikatorer

Typ av persiennbrytare	1 polig tryckknapp
------------------------	--------------------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 35
------------------	----------

Text

Brytare läge	Med mekanisk och elektrisk förregling för att förhindra gemensamt aktivering
Anslutningstyp	Med snabbanslutning