



50753512

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Installation, montering

Montering på	Utanpåliggande montering
--------------	--------------------------

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Djup	41
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 35
------------------	----------

Text

Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning, Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan
Präglad	Utan symbol