



51018989

Trapphus tryckknapp E10 komplett OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	2
------------------	---

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Blank
Material	Duroplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Djup	47,50
Inbyggnadsdjup	28,20
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK02

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Belysning	Utan neonlampa
Brytare läge	Slutande kontakt
Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor