



51019909

**Tryckknapp, S.1, lampkrets, E10, komplett med ram, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Omkopplingsström	2
------------------	---

**Spänning**

Märkspänning	250
--------------	-----

**Installation, montering**

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

**Kontroller och indikatorer**

Antal knappar	0
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

**Material**

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

**Dimensioner**

Djup	47,50
Inbyggnadsdjup	28,20
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

**Text**

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Belysning	Utan neonlampa
Brytare läge	Slutande kontakt
Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor
Relaterade Series	Hager S 1
Relaterade System	Hager S.x/B.x