



613035

## Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Styr/manöverelement Dubbelvippa

#### Elektrisk ström

Märkström 10

Omkopplingsström 10

#### Installation, montering

Montering på Infälldmontering

#### Spänning

Märkspänning 250

#### Material

Material Metall, Plast

#### Identifiering

Sammansättning Grundelement

#### Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Med klor Ja

#### Kontroller och indikatorer

Antal knappar 2

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup 31

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtålighet IK IK07

#### Text

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Utförande Lågt monteringsdjup, Utan klor

Belysning Kan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning, För belysning

Brytare läge Serie