



613036

Strömställarinsats Trapp, 10 AX, snabbanslutning, utan klor

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vipa
---------------------	------------

Elektrisk ström

Märkström	10
Omkopplingsström	10

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
Med klor	Ja

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Utförande	Lågt monteringsdjup, Utan klor
Belysning	Kan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning, Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Från/Trapp