



6130361909

:hager

Strömställare Trapp, komplett med ram, Vit, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippra

Elektrisk ström

Märkström 16

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Identifiering

Sammansättning Insats med täckbricka

Anslutning

Typ av montering Klor, Skruvanslutning

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 32

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtålighet IK IK05

Text

Belysning Utan belysning (kan inte tändas)

Brytare läge Omkoppling