



613037

## Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippra
---------------------	--------------

#### Elektrisk ström

Märkström	10
Omkopplingsström	10

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

#### Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

#### Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

#### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
Med klor	Ja

#### Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

#### Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Utförande	Lågt monteringsdjup, Utan klor
Belysning	Kan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning, Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Mellanliggande