



613966

Dragströmställare trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Arkitektur

| | |
|---------------------|-----------|
| Styr/manöverelement | Dragsnöre |
|---------------------|-----------|

Elektrisk ström

| | |
|------------------|----|
| Märkström | 10 |
| Omkopplingsström | 10 |

Installation, montering

| | |
|--------------|------------------|
| Montering på | Infälldmontering |
|--------------|------------------|

Spänning

| | |
|--------------|-----|
| Märkspänning | 250 |
|--------------|-----|

Material

| | |
|----------|---------------|
| Material | Metall, Plast |
|----------|---------------|

Identifiering

| | |
|----------------|--------------|
| Sammansättning | Grundelement |
|----------------|--------------|

Anslutning

| | |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
| Med klor | Ja |

Dimensioner

| | |
|-------------------------------|----|
| Inbyggnadsdjup | 31 |
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 35 |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Text

| | |
|----------------|---|
| Anslutningstyp | Med snabbanslutning |
| Utförande | Lågt monteringsdjup, För vägg och tak-montage, Utan klor |
| Belysning | Kan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning, Till belysnings- och övervakningskrets |
| Brytare läge | Från/Trapp |