



615031

Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Material

Material	Metall, Plast
Transparent	Nej

Anslutning

Med klor	Ja
----------	----

Dimensioner

Djup	41,60
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Belysning	Kan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning, Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Slutande kontakt
Präglad	Utan symbol
Utförande	Lågt monteringsdjup, Utan klor
Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1
Relaterade System	Hager Q.x, Hager R.x, Hager S.x/B.x