



6319508989

Hörnbox, 2 x 1-Vägsuttag, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtåligghet IK	IK02
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	0
Höjd	80
Bredd	150
Djup	90

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Duroplast

Installation, montering

Montering på	Utanpåliggande montering
--------------	--------------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Lock/Kåpa	Komplett kapsling
-----------	-------------------

Avsäkring	Petskydd
-----------	----------

Relaterade Series	Hager S 1
-------------------	-----------