



6329951909

## Rörelsevakt PIR 2-tråd S.1 Vit OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Installationshöjd	1,10 - 1,10
-------------------	-------------

#### Detektering

Typ av sensor	Rörelsedetektor
Detektionsdiameter, på golv	0 - 0
Detekteringsvinkel	180 - 180
Detekteringsvinkel, justering	180 - 180

#### Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt
Behandling	Obehandlad
Material	Metall, Plast

#### Räckvidd

Max. överföringsområde framåt	10
Max. sändningslängd, åt sidorna	6

#### Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	5 - 1000
------------------------------	----------

#### Inställningar

Responsljusstyrkan justerbar	Ja
------------------------------	----

#### Spänning

Driftspänning	230 - 230
---------------	-----------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Text

Funktion	Med förvarning för avstängning (kan deaktiveras)
----------	--