



6330361909

:hager

## Strömställare Trapp, komplett med ram, Vit, S.1, insats med klor

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	10
-----------	----

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Material

Färg	Vit
------	-----

RAL-kod	9010
---------	------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Termoplast
----------	------------

Behandling	Obehandlad
------------	------------

#### Identifiering

Sammansättning	Insats med täckbricka
----------------	-----------------------

#### Anslutning

Typ av montering	Klor, Skruvanslutning
------------------	-----------------------

#### Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31
----------------	----

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
-------------------------------	----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Slagtålighet IK	IK05
-----------------	------

#### Text

Belysning	Utan belysning (kan inte tändas)
-----------	----------------------------------

Brytare läge	Omkoppling
--------------	------------