



6347441919

Vägguttag 1-vägs med IP20 lock, komplett med ram, Vit, S.1, insats med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Säkerhet

Petskyddad	Nej
------------	-----

Slagtålighet IK	IK05
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Dimensioner

Höjd	80
------	----

Bredd	80
-------	----

Djup	50
------	----

Material

Färg	Vit
------	-----

RAL-kod	9010
---------	------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Termoplast
----------	------------

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Typ av montering	Skruvmontering, Klor
------------------	----------------------

Utrustning

Roterad centralinsats	Nej
-----------------------	-----

Med gångjärnslock	Ja
-------------------	----

Med rund skyddsjordstift	Nej
--------------------------	-----

Med signallampa	Nej
-----------------	-----

Med lås	Nej
---------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Text

Präglad	Med tryck/prägling
---------	--------------------

Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
-----------	--------------------

Relaterade Series	Hager S 1
-------------------	-----------