



6719323502

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler 2

Dimensioner

Höjd 76

Bredd 147

Djup 56

Utrustning

Med kabelingång Ja

Installation, montering

Montering på Utanpåliggande montering

Material

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Tillbehör

Med täckram Ja

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP55

Slagtålighet IK IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -15 - 30

Text

Försegling Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan

Utförande För horisontell montering